





BIONIKA



Nano Teleszkóp

nanoplant
IMPLANT SYSTEM

Garancia: Az implantátum beültetést követően - a csontszódási folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül, a vásárlást követő egy éven belül, cserégaranciát biztosítunk. Egyébként termékeinkre hosszú távú, 5 éves garanciát adunk.



Jellegzetes konstrukciós és alkalmazási sajátosságok:


- Minimál invazív beavatkozás - transzgingivális műtétechnika
- Rugalmas fogmű kapcsolat
- A keményebb mandibula csontszerkezeténél az MD, a lágyabb maxilla esetén, pedig az MX típusú csavarok használata ajánlott
- Nagy primer stabilitás - azonnali "terhelhetőség", 35 Ncm feletti nyomatékkal becsavarva az állcsontba

A sulkus magassághoz igazodó csaválasztási lehetőség. Polírozott felület a 2-3mm illetve egyedi igény szerinti sulkus méretnek megfelelően.

A dinamikus erőhatásnak legjobban ellenálló kúpos ciklois zsinórmenet a csavar felső nyaki részén, mely fokozatosan mélyül és élesedik.


Az önkompresziós, ön-
vágó és önzáró
kúpós menet-
forma az implantátum csavar középső
és alsó szakaszán folyamatosan mély-
lyül. A ciklois menetforma a spongioza
csontszerkezethez igazodik, a vékony
élű menet pedig a kemény corticalishoz
alkalmasabb.

Önvágó menetelek, elfordulás gátló funkcióval.



A Nano Teleszkóp Implantátum rendszer felépítményei

A Nano Teleszkóp Implantátum rendszer alap rendeltetése, kivehető fogművek, rögzítése rugalmas patentfelépítmény révén. A 0 fokos és a 15 fokos fejek a felragasztott fogművek esetén alkalmazhatók, melyek kioldozható anyagból is készülnek.



Típus	Jellemző méret (mm)			
	S Sulkus magasság		F Fej magasság	
	2	4	7	9
1 Gömbfej védő sapka	●	●		
2 Mintavételi fej				●
3 Nano Teleszkóp technikai implantátum				
4.1 Fémsapka				
4.2 Szilikon gumi O-gyűrű				
5 Aesthetics fej, egyenes	●	●	●	●
6 Aesthetics fej, 15 fokos, ferde	●	●	●	●
7 Fém alátét gyűrű				




Gömbfej védő sapka



Magasság (L)	
5 mm	

Fém sapka



Magasság (L)	
4 mm	

Szilikon gumi O-gyűrű



Átmérő (D)	
4,5 mm	

Aesthetics fej, egyenes




Sulkus magasság (S)	2 mm	4 mm
Fej magasság (L)		
7 mm		
9 mm		

Aesthetics fej, 15 fokos, ferde




Sulkus magasság (S)	2 mm	4 mm
Fej magasság (L)		
7 mm		
9 mm		

Mintavételi fej




Magasság (L)	
10 mm	

Fém alátét gyűrű




Átmérő (D)	4,5 mm
Magasság (L)	
0,6 mm	

Technikai implantátum




Magasság (L)	
11 mm	

A Nano Telszkóp MD Implantátum rendszer vékony élű menettel




Sulkus magasság: S=2mm

Átmérő (D)	ø 2,0
Beültetési hossz (L)	
9 mm	
11 mm	
13 mm	
15 mm	




Sulkus magasság: S=4mm

Átmérő (D)	ø 2,0
Beültetési hossz (L)	
9 mm	
11 mm	
13 mm	
15 mm	



Sulkus magasság: S=2mm


Átmérő (D)	ø 2,5
Beültetési hossz (L)	
9 mm	
11 mm	
13 mm	
15 mm	



Sulkus magasság: S=4mm


Átmérő (D)	ø 2,5
Beültetési hossz (L)	
9 mm	
11 mm	
13 mm	
15 mm	

A Nano Telszkóp MX Implantátum rendszer ciklois menettel




Sulkus magasság: S=2mm

Átmérő (D)	ø 2,5
Beültetési hossz (L)	
9 mm	
11 mm	
13 mm	
15 mm	




Sulkus magasság: S=4mm

Átmérő (D)	ø 2,5
Beültetési hossz (L)	
9 mm	
11 mm	
13 mm	
15 mm	



Sulkus magasság: S=2mm


Átmérő (D)	ø 3,0
Beültetési hossz (L)	
9 mm	
11 mm	
13 mm	
15 mm	




Sulkus magasság: S=4mm

Átmérő (D)	ø 3,0
Beültetési hossz (L)	
9 mm	
11 mm	
13 mm	
15 mm	

Beültető műszerek



Megnevezés	Jellemző méret
1 Lándzsahegyű fúró	3Lt x12/27mm
2 Ínylyukasztó	D 1,5x10/25mm
3 Fúró, rövid	D 1,1x10/25mm
4 Fúró, rövid	D 1,1x10/25mm
5 Fúró, rövid	D 1,1x10/25mm
6 Fúró, hosszú	D 1,2x15/30mm
7 Süllyesztőfúró	D 1,6x7/21mm
8 Behajtó, gépi, rövid	6Lt 2,4x10/25mm
9 Behajtó, gépi, hosszú	6Lt 2,4x15/30mm
10 Kézi behajtó T-kulcs	6Lt 2,4x20/18mm
11 Hajtókar T-kulcshoz	70mm
12 Racsni nyomaték kulcs	90mm
13 Nyomaték kulcs behajtóbetét, bordás hosszú	6Lt 2,4x21/28mm
14 Nyomaték kulcs behajtóbetét, bordás közepes	6Lt 2,4x14/21mm
15 Nyomaték kulcs behajtóbetét, bordás rövid	6Lt 2,4x7/14mm



K18-MD07-022